


Numero de Conducto	COMUNICACION	Tamaño Interior mínimo del conducto
1	Acomida eléctrica máquina	φ150
2	Acomida neumática	φ50
3	Acomida telefónica máquina "telegrafos" (OPCIONAL)	φ50
4	Comunicación máquina con tiraret del cliente	φ50
5	Comunicación máquina con armario carros de arrastre	φ100
6	Comunicación máquina con sistema de precarga	φ200
7	Comunicación de máquina con el RACK-PC	φ100
8	Acomida a carros múltiples CA (Polaridad)	φ100
9	Acomida a carros múltiples CC (Control y señalización)	φ100

Nota: - Las líneas de dimensión de las instalaciones serán realizadas por el cliente. Los tubos(conductos) deben tener en su interior gajos para facilitar a la instalación de los cables o mangueras.

Note: - Supply lines for installators will be performed by the client. Duct must have inside guide pieces the introduction of de cables.

DOCUMENTO INFORMATIVO



Este documento es propiedad de PATENTES TIAO, S.L. N.º. P-4452853 en cuyo contenido no pueden ser utilizados, copiados ni reproducidos total o parcialmente, quedando prohibido imprimir sobre el mismo o hacerlo conocido o ser usado para otros fines.

Utilizado para:		Fecha:	
OPERA MEDICINA		13/0	
Para cable en:		Módulo:	
* Observaciones:			
Fecha:	Ubicación:	Torno de Fogo Modelo 312	
13/02/15	Las Palmas	Otra CMI - Planta y Secciones	
13/02/15	E. Corchero		
13/02/15	M. Alvarado		
PATENTES		Hoja 2	
TIAO S.L.		2 N.	
A-0404-11			